

**Garant****CNMG 120404, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7415-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Lamač triesok	TIM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNNG 120404
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M
Hlavné použitie	S
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie