

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250158 HB7415-1
GTIN	4062406734893
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7415-1
Hlavné použitie	S
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	TIM
Podmienka rezu	kontinuálny
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNNG 120408
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie