

Garant**DNMG 110404, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250652 HB7415-1
GTIN	4062406749316
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7415-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Hlavné použitie	S
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,

Lamač triesok

TIS

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie