

Garant**DNMG 150608, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	S
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	TIS
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Rezný materiál	HM
Typ	HB7415-1
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2 mm

Podmienka rezu	kontinuálne
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie