

Garant**DNMG 150604, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Hlavné použitie	S
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	TIM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Typ	HB7415-1

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie