

**Garant****WNMG 060404, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251952 HB7415-1
GTIN	4062406749477
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Hlavné použitie	S
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7415-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Počet výmien/rezných hrán	6
Lamač triesok	TIS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie