

Garant**WNMG 080404, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 251962 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749484 |
| Trieda položky | 21G |

Popis

Technický opis

| | |
|---|------------------|
| Posuv f | 0,1 - 0,2 mm/ot, |
| Hĺbka rezu a _p | 0,2 - 2 mm |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Lamač triesok | TIS |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Hlavné použitie | S |
| Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie | 50 - 110 m/min |
| Počet výmien/rezných hrán | 6 |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WNMG 080404 |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Typ | HB7415-1 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |