

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251804 HB7415-1
GTIN	4062406749460
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Tolerancia	M
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	S
Lamač triesok	TIM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	40 - 90 m/min
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne

Typ	HB7415-1
Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie