


**Garant****CC.T 060204, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260052 HB7415-1 |
| GTIN             | 4062406749538   |
| Trieda položky   | 21G             |

## Technický opis

|  |                   |
|--|-------------------|
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 50 - 110 m/min    |
| Posuv $f$                              | 0,05 - 0,3 mm/ot, |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie      |
| Lamač triesok                          | TIS               |
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm            |
| Tolerancia                             | M                 |
| Podmienka rezu                         | kontinuálne       |
| Hlavné použitie                        | S                 |
| Typ                                    | HB7415-1          |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | CCMT 060204       |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                 |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Hĺbka rezu $a_p$ | 0,2 - 1,5 mm                          |
| Rezný materiál   | HM                                    |
| Druh produktu    | Otočné rezné platničky na sústruženie |