


Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260058 HB7415-1
GTIN	4062406749552
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	TIS
Typ	HB7415-1
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	S
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie