


Garant**CC.T 120404, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260064 HB7415-1
GTIN	4062406749576
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	M
Lamač triesok	TIS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Typ	HB7415-1
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	S
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie