

Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260356 HB7415-1
GTIN	4062406749637
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	TIS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Tolerancia	M
Typ	HB7415-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	S

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie