

**Garant****CCMT 09T308, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260060 HB7415-1
GTIN	4062406749569
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálny
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7415-1
Hlavné použitie	S
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Lamač triesok	TIS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie