

**Garant****DC.T 070202, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260351 HB7415-1
GTIN	4062406749613
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Typ	HB7415-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	S
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min

Lamač triesok	TIS
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie