

**Garant****CCMT 120408, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Tolerancia	M
Podmienka rezu	kontinuálny
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Typ	HB7415-1
Lamač triesok	TIS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie