

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260353 HB7415-1
GTIN	4062406749620
Trieda položky	21G

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	HB7415-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Lamač triesok	TIS
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Hlavné použitie	S

Počet výmien/rezných hrán	2
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie