

Garant**DC.T 11T308, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260361 HB7415-1
GTIN	4062406749651
Trieda položky	21G

Technický opis

Tolerancia	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7415-1
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	TIS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	S

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie