


Garant**SCMT 120404, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260748 HB7415-1
GTIN	4062406749675
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7415-1
Hlavné použitie	S
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	TIS
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	kontinuálne

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie