

**Garant****TCMT 16T304, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Typ	HB7415-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	S
Lamač triesok	TIS
Počet výmien/rezných hrán	3
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie