

Garant**VC.T 160404, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261372 HB7415-1
GTIN	4062406749781
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160404
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Hlavné použitie	S
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	TIS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a _p	0,05 - 1,5 mm
Typ	HB7415-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie