

Garant**VC.T 110302, Typ: HB7415-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261364 HB7415-1
GTIN	4062406749750
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,05 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Typ	HB7415-1
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110302
Uhlový Polomer	0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hlavné použitie	S

Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	TIS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie