

Garant**VBMT 110304, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261144 HB7415-1
GTIN	4062406749712
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 110304
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7415-1
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2

Lamač triesok

TIS

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie