

Garant**VBMT 160404, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261152 HB7415-1
GTIN	4062406749736
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	TIS
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Typ	HB7415-1
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Hlavné použitie	S
Uhlový Polomer	0,4 mm

Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie