

**Garant****VC.T 110304, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	S
Lamač triesok	TIS
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7415-1
Rezný materiál	HM
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	50 - 110 m/min

Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie