

**Garant****VBMT 160402, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261150 HB7415-1
GTIN	4062406749729
Trieda položky	21G

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	HB7415-1
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160402
Posuv $f$	0,05 - 0,3 mm/ot,

Lamač triesok

TIS

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie