

Garant**VBMT 160408, Typ: HB7415-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	TIS
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Typ	HB7415-1
Hlavné použitie	S

Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie