

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7415-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 261374 HB7415-1 |
| GTIN             | 4062406749798   |
| Trieda položky   | 21G             |

## Technický opis

|  |                   |
|--|-------------------|
| Hlavné použitie                        | S                 |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                 |
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,05 - 1,5 mm     |
| Podmienka rezu                         | kontinuálne       |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 50 - 110 m/min    |
| Typ                                    | HB7415-1          |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | VCMT 160408       |
| Rezný materiál                         | HM                |
| Posuv $f$                              | 0,05 - 0,3 mm/ot, |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | Dokoncovanie      |
| Lamač triesok                          | TIS               |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Tolerancia     | M                                     |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm                                |
| Druh produktu  | Otočné rezné platničky na sústruženie |