


Garant**CNMG 120404, Typ: HU7305-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Trieda položky	21G

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	bez povlaku
Lamač triesok	AM1
Typ	HU7305-1
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie