

**Garant****DNMG 110404, Typ: HU7305-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	AM1
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 5 mm
Hlavné použitie	N
Typ	HU7305-1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Uhlový Polomer	0,4 mm
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 110404
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie