


**Garant****WNMG 060404, Typ: HU7305-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252062 HU7305-1
GTIN	4062406749873
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	6
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Tolerancia	M
Typ	HU7305-1
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404

Lamač triesok	AM1
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie