

Garant**VNMG 160408, Typ: HU7305-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251804 HU7305-1
GTIN	4062406749866
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	N
Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 5 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	AM1
Typ	HU7305-1

Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	bez povlaku
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie