


**Garant****WNMG 080404, Typ: HU7305-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 5 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	400 - 700 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	N
Typ	HU7305-1
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	6
Lamač triesok	AM1
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie