


Garant**CNMG 120404, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250058 HB7130-2
GTIN	4062406749255
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Typ	HB7130-2
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie