


Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250050 HB7130-2
GTIN	4062406749248
Trieda položky	21G

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 09T304
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Typ	HB7130-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	VS

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie