

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250158 HB7130-2
GTIN	4062406749293
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Tolerancia	M
Hlavné použitie	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNNG 120408
Lamač triesok	VM
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie