


Garant**CNMG 120404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250156 HB7130-2
GTIN	4062406749286
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNNG 120404
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7130-2
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Hlavné použitie	M

Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie