


Garant**CNMG 120412, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250160 HB7130-2
GTIN	4062406749309
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Typ	HB7130-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412
Lamač triesok	VM
Hlavné použitie	M

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie