

Garant**TNMG 160404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251432 HB7130-2
GTIN	4062406750008
Trieda položky	21G

Technický opis

Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VS
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie