

**Garant****VNMG 160404, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251732 HB7130-2
GTIN	4062406750022
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Posuv f	0,05 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	VS

Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie