


Garant**WNMG 060408, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252064 HB7130-2
GTIN	4062406750060
Trieda položky	21G

Popis

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VM

Typ	HB7130-2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie