

**Garant****CC.T 060204, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260052 HB7130-2
GTIN	4062406750107
Trieda položky	21G

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	VS
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204

Typ	HB7130-2
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie