

**Garant****VNMG 160408, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7130-2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,1 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	VM

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie