

**Garant****WNMG 060404, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251952 HB7130-2
GTIN	4062406750046
Trieda položky	21G

## Popis

## Technický opis

Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7130-2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	VS

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie