

**Garant****CC.T 120408, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7130-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Tolerancia	M
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie