

**Garant****DC.T 070202, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260351 HB7130-2
GTIN	4062406750206
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Tolerancia	M
Typ	HB7130-2
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202

Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie