

**Garant****DC.T 11T302, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260356 HB7130-2
GTIN	4062406750213
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 270 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Tolerancia	M
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	VS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7130-2
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie