

Garant**DC.T 11T304, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260462 HB7130-2
GTIN	4062406750244
Trieda položky	21G

Technický opis

Tolerancia	M
Hlavné použitie	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Lamač triesok	VM
Typ	HB7130-2
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	70 - 240 m/min

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie