

**Garant****CC.T 09T308, Typ: HB7130-2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260152 HB7130-2
GTIN	4062406750176
Trieda položky	21G

## Technický opis

Typ	HB7130-2
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T308
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Tolerancia	M
Lamač triesok	VM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	M

Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie