

Garant**CC.T 120404, Typ: HB7130-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260158 HB7130-2
GTIN	4062406750183
Trieda položky	21G

Technický opis

Typ	HB7130-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120404
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 240 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie