

**Garant****CC.T 09T304, Typ: HB7130-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260150 HB7130-2 |
| GTIN             | 4062406750169   |
| Trieda položky   | 21G             |

**Technický opis**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,2 - 4 mm        |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 70 - 240 m/min    |
| Uhlový Polomer                         | 0,4 mm            |
| Lamač triesok                          | VM                |
| Rezný materiál                         | HM                |
| Hlavné použitie                        | M                 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | CCMT 09T304       |
| Podmienka rezu                         | lahko prerušovaný |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                 |
| Typ                                    | HB7130-2          |
| Tolerancia                             | M                 |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie             |
| Posuv f                          | 0,1 - 0,4 mm/ot,                      |
| Druh produktu                    | Otočné rezné platničky na sústruženie |